

UNIVERSAL TEES^{MC}

UNIVERSAL TEES^{MC}



produits sans plomb
le leader par excellence depuis plus de 60 ans

Sans problèmes
Aucune dézincification
Sans fissure
C'est vrai*

Garantie
à vie

Transformer une valve d'arrêt en sectionnement double !



Ajouter un arrêt standard à un té universel et créer une valve à sectionnement double sur mesure...

Une solution flexible pour les raccords multiples

- Élimine l'inventaire de valves à sectionnement double dispendieuses
- Installation simplifiée
- Fonctionne avec une valve d'arrêt 5/8 DE (1/2 Nom.) de n'importe quel manufacturier

...qui vous permettra de configurer un collecteur à arrêts multiples

* Contrairement aux alliages concurrents ayant été testés. Tests de laboratoires indépendants disponibles à l'adresse www.dahlvalve.com



Fabriqué au Canada

CUIVRE - Retirer la noix de compression pour convertir



E33-43-43 PL
5/8 DE Comp (1/2 Nom. Pipe) x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



E43-43-33 PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp (1/2 Nom. Pipe), Plaqué

FER



E53-43-43-PL
1/2 FIP x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



E43-43-53-PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
1/2 FIP, Plaqué

TÉ DE RACCORDEMENT



E33LNS-43-43-PL
5/8 DE Comp sans noix et manchon x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp, Plaqué



E43-43-33LNS-PL
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp x
5/8 DE Fem. Comp sans noix et manchon, Plaqué

Compatible avec tout les modèles de té universel pour conveyedes collecteurs à arrêts multiples

QUICK-GRIP^{MC} - Simplement pousser sur du Cuivre, PEX ou CPVC de 1/2



EQG3-43-43-PL
1/2 QUICK-GRIP^{MC} x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem., Plaqué



E43-43-QG3-PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
1/2 QUICK-GRIP^{MC}, Plaqué

PEX Crimp - ASTM F1807



EPX3-43-43-PL
1/2 Crimpex x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem., Plaqué



E43-43-PX3-PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
1/2 Crimpex, Plaqué

PEX-A Cold Expansion - ASTM F1960



EPRPX3-43-43-PL
1/2 F1960 x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem., Plaqué



E43-43-PRPX3-PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
1/2 F1960, Plaqué

Femelle - CPVC



E46-43-43-PL
1/2 Fem. CPVC x
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem., Plaqué



E43-43-46-PL
5/8 DE Comp Fem. x
5/8 DE Comp Fem. x
1/2 Fem. CPVC, Plaqué

D'autres options de Té Universel sont disponibles. Pour plus de détails, contactez-nous par téléphone ou courriel.

dahl

dahl Valve Limited
2600 South Sheridan Way,
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4
www.dahlvalve.com

1.800.268.5355 CAN Sans frais
1.800.268.2363 É-U Sans frais
1.800.226.1801 Fax CAN et É-U
sales@dahlvalve.com Courriel




Fabriqué au Canada
2018/04/23

Que pouvez-vous faire avec un Universal Tees^{MC} ?

Transportez moins de stock !

Deux modèles de Té vous permettent de créer plus de 20 configurations de valves à sectionnement double ; en voici quelques exemples...



La manière dahl

Un simple Té Universel crée facilement une sectionnement double pour l'eau chaude et le lave-vaisselle. Du côté de l'eau froide, un Té de raccordement est ajouté pour alimenter un robinet, une eau chaude instantanée et une filtre à eau.




L'ancienne méthode

La même installation sans Té Universel demande du temps et des efforts supplémentaires à mesurer, couper et installer les connexions supplémentaires aux raccordement nécessaire.



À peu près tout !

Ajoutez facilement des Tés de Raccordement quand vous devez faire plus de deux connexions.



Chaque connexion femelle compression de Té universel possède une noix pivotante. Ceci vous permet de créer la configuration idéale.

