

# QUICK-GRIP<sup>MC</sup>



produits sans plomb  
le leader par excellence depuis plus de 60 ans

Sans problèmes  
Aucune dézincification  
Sans fissure  
C'est vrai\*

Garantie  
à vie

## Simplement PUSSEZ-LE !

Pour retirer la valve,  
simplement enlever la  
**CLIP DE VEROUILLAGE**  
et tirer **VERS**  
la valve

**BAGUE**  
(pour tuyau de PEX)

Tuyau de Cuivre 1/2"  
Sans soudure ou  
compression

PEX 1/2"  
Sans Sertissage

CPVC 1/2"  
Sans collage

**611-QG3-31**  
1/2 QUICK-GRIP<sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp

## Des centaines de modèles disponibles:

**VALVES  
D'ARRÊT**



511-QG3-31

**SORTIE  
DOUBLE**



511-QG3-31-31

**SECTIONNEMENT  
DOUBLE**



EQG3-5001

**BUTÉE EN  
LIGNE**



521LB-QG3-QG3D

**ANTIBÉLIER**



EQG3-2211

**KIT  
D'APPROVISIONNEMENT**



EQG3-2278

**ENSEMBLES DE VALVES  
ET RACCORNS EN T**



511-QG3-31-14WHA

\* Contrairement aux alliages concurrents ayant été testés. Tests de laboratoires indépendants disponibles à l'adresse [www.dahlvalve.com](http://www.dahlvalve.com)



Fabriqué au Canada

# QUICK-GRIP<sup>MC</sup>

## Modèles Populaires

|   | DROIT                   | ANGLE                                    | DESCRIPTION   | FINI   |
|---|-------------------------|--|---|--------|
| <b>VALVES D'ARRÊT</b>   |                         |  |   |        |
| 611-QG3-31<br>         | <b>511-QG3-30</b>       | <b>611-QG3-30</b>                        | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/4 DE Comp  | Plaqué |
|   | <b>511-QG3-31</b>       | <b>611-QG3-31</b>                        | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp  | Plaqué |
|   | <b>511-QG3-32</b>       | <b>611-QG3-32</b>                        | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 DE Comp  | Plaqué |
| <b>SORTIE DOUBLE</b>  |                         |  |   |        |
| 511-QG3-31-31<br>      | <b>511-QG3-31-30</b>    | <b>611-QG3-31-30</b>                     | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 1/4 DE Comp                          | Plaqué |
|   | <b>511-QG3-31-31</b>    | <b>611-QG3-31-31</b>                     | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 3/8 DE Comp                          | Plaqué |
| <b>SECTIONNEMENT DOUBLE</b>   |                         |  |   |        |
| EQG3-6001<br>          | (2 Angle)               | <b>EQG3-4000</b>                         | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 1/4 DE Comp                          | Plaqué |
|   | (2 Angle)               | <b>EQG3-4001</b>                         | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 3/8 DE Comp                          | Plaqué |
|   | <b>EQG3-5000</b>        | (2 Droit)                                | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 1/4 DE Comp                          | Plaqué |
|   | <b>EQG3-5001</b>        | (2 Droit)                                | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 3/8 DE Comp                          | Plaqué |
|   | (Angle/Droit)           | <b>EQG3-6000</b>                         | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 1/4 DE Comp                          | Plaqué |
|   | (Angle/Droit)           | <b>EQG3-6001</b>                         | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x 3/8 DE Comp                          | Plaqué |
| <b>BUTÉE EN LIGNE</b>   |                         |  |   |        |
| 521LB-QG3-QG3D<br>   | <b>521LB-QG3-QG3</b>    |  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> Large Bore            | Laiton |
|   | <b>521LB-QG3-QG3D</b>   |  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> Large Bore avec Drain | Laiton |
|   | <b>521-QG3-PX2</b>      |  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 CRIMPEX  | Laiton |
|   | <b>521-QG3-PX3</b>      |  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 CRIMPEX  | Laiton |
|   | <b>521-B1-QG3</b>       |  | 1/2 Femelle pour collecteur en plastique x 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup>           | Laiton |
| <b>ENSEMBLES DE VALVES ET RACCORDS EN T</b>   |                         |  |   |        |
| EQG3-2211<br>        | <b>EQG3-2211</b>        | (Humidificateurs/<br>Machines à Glaçons) | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/4 DE Comp         | Laiton |
|   | <b>EQG3-2212</b>        | (Lave-vaisselle)                         | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp         | Laiton |
| <b>KIT D'APPROVISIONNEMENT</b>  |                         |  |   |        |
| 511-QG3-31-14WHA<br> | <b>511-QG3-30-14WHA</b> | <b>611-QG3-30-14WHA</b>                  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/4 DE Comp x Antibélier                           | Plaqué |
|   | <b>511-QG3-31-14WHA</b> | <b>611-QG3-31-14WHA</b>                  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 3/8 DE Comp x Antibélier                           | Plaqué |
|   | <b>511-QG3-32-14WHA</b> | <b>611-QG3-32-14WHA</b>                  | 1/2 QUICK-GRIP <sup>MC</sup> x 1/2 DE Comp x Antibélier                           | Plaqué |
| <b>ANTIBÉLIER</b>   |                         |  |   |        |
| EQG3-2298<br>        | <b>EQG3-2296</b>        | <b>EQG3-2276</b>                         | Ensemble de cabinet de toilette 12"   | Plaqué |
|   | <b>EQG3-2297</b>        | <b>EQG3-2277</b>                         | Ensemble de robinet/toilettes 16"   | Plaqué |
|   | <b>EQG3-2298</b>        | <b>EQG3-2278</b>                         | Ensemble de robinet/toilettes 20"   | Plaqué |

# dahl

dahl Brothers Canada Limited  
2600 South Sheridan Way,  
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4  
[www.dahlvalve.com](http://www.dahlvalve.com)

1.800.268.5355 CAN Sans frais  
1.800.268.2363 É-U Sans frais  
1.800.226.1801 Fax CAN et É-U  
[sales@dahlvalve.com](mailto:sales@dahlvalve.com) Courriel



NSF/ANSI 61-G

Fabriqué au Canada  
2013/08/14